

## DEVIsafe™ 20T, 230V

DEVIsafe™ 20T je visoko zmogljiv in široko uporaben kabel za električno gretje, ki ustreza M2 zahtevam strogega standarda IEC 60800:2009.



Zaradi okroglega preseka se ga lahko brez težav uporabi pri zunanjih aplikacijah taljenja snega in ledu - streha, žlebovi ali tla.

DEVIsafe™ je dvožilni kabel s 100% ozemljitvenim oplaščenjem ter vzdržljivo črno zunanjo PVC plastjo za zaščito pred UV-žarki. Izdelava iz visokokakovostnih materialov in robustna konstrukcija omogočata, da za vse kable DEVIsafe™ velja edinstvena 20-letna garancija im. DEVIwarranty™.

### Prednosti:

- Enostavna vgradnja
- Raznovrstna uporaba
- Varnost in robustnost
- UV-zaščita
- Dolga življenjska doba
- 20-letna garancija im. DEVIwarranty™

### Ustreznost s standardi:

- DEVIsafe™ je skladen z zahtevami standarda IEC60800:2009.
- Potrditev ustreznosti s strani neodvisne organizacije SEMKO



Opis	Vrednost
Delovna napetost	220 V–240 V
Konstrukcija	Okrogla, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
Moč	20 W/m
Maks. temperatura prostora	65 °C
Premer kabla	Ø 6,9 mm
Deformacijska moč	1500 N
Natezna moč	500 N
Izolacija vodnika	PEX
Zunanji plašč	PVC z UV-zaščito
Ozemljitev	100-odstotna pokritost; alu-folija; 0,5 mm <sup>2</sup> pocinkana bakrena pletenica
Priključni kabel	2,5 m DTWC, ozemljen
Min. temperatura za montažo	-5 °C
Min. radij upogibanja	6x premer kabla (Ø)

### Opis

Koda artikla	Moč pri 230 V~	Dolžina kabla	Upornost	Priključni kabel	EAN koda
140F1273	125 W	6 m	430,1 Ohm	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466224090
140F1274	245 W	12 m	216,5 Ohm	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466224106
140F1275	335 W	17 m	157,3 Ohm	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466224113
140F1276	505 W	25 m	105,2 Ohm	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466224120
140F1277	670 W	33 m	79,2 Ohm	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466224137
140F1278	835 W	42 m	63,4 Ohm	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466224144
140F1279	1000 W	50 m	53,0 Ohm	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466224151
140F1280	1200 W	60 m	44,1 Ohm	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466224168
140F1281	1365 W	68 m	38,7 Ohm	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466224175
140F1282	1700 W	85 m	31,2 Ohm	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466224182
140F1283	2030 W	101 m	26,1 Ohm	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5703466224199
140F1284	2360 W	118 m	22,4 Ohm	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5703466224205
140F1285	2690 W	135 m	19,7 Ohm	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5703466224212
140F1286	3035 W	152 m	17,5 Ohm	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5703466224229
140F1287	3390 W	170 m	15,6 Ohm	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5703466224236
140F1288	3890 W	194 m	13,6 Ohm	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5703466224243