



Navodila za namestitev

DEVILink™ RS

Prostorsko tipalo

www.DEVI.com

DEVI® 

DEVlink™ RS baterijsko napajana **sobna naprava**. Meri temperaturo prostora in omogoča nadzor ogrevanja



IP21 Naprave DEVlink™ RS ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi




Namestite jo na višino 80–150 cm



Namestite jo največ 5 do 6 m od termostatske glave *living connect*®



Namestite jo vsaj 50 cm od oken/vrat, ki jih boste občasno pustili odprta



Obrnite napravo



Odstranite hrbtno ploščo tako, da s palcema nežno pritisnete ploščo in jo povlečete navzdol



Pritrdite hrbtno ploščo na steno












Sprednji del namestite tako, da ga previdno pustite, da znova zdrsne na hrbtno ploščo

Zaščiteno pred nepooblaščenim dostopom, zaklenjeno



Napravo DEVlink™ RS dodate v sistem prek naprave DEVlink™ CC. Dodatne informacije najdete v ločenih navodilih.



Informacije na zaslonu	
	Temperatura prostora
	Temperatura tal
Počasi utripa zelena lučka	Naprava ni vključena v omrežje
Hitro utripa zelena lučka	Poteka vključevanje
Utripa rdeča lučka + 5 sekund 	Vključevanje ni uspelo
 SVETI	Poteka preizkus povezave
Utripa rdeča lučka + 5 sekund 	Preizkus povezave ni uspel
 SVETI + rdeča lučka LED utripne vsaki 2½ min.	Baterija je skoraj prazna
 SVETI + rdeča lučka LED utripne vsakih 30 sekund	Raven napolnjenosti baterije je kritična
E5	Tipalo temperature tal v kratkem stiku
E6	Tipalo temperature tal ni priklopljeno
 SVETI	Naprava DEVllink™ CC je omogočila zaščito pred nepooblaščenim dostopom
 Utripa	Omejeno z napravo DEVllink™ CC

Tehnične karakteristike

Baterija	Alkalna 2 x AA, 1,5 V
Življenjska doba baterije	Največ 4–5 let
Osvetlitev ozadja	Zelena LED-dioda
Temperatura prostora	Od 0 do +40 °C
Nadzor baterije	Tipalo ima vgrajeno nadzorno vezje, ki bo zaznalo nizko ali kritično raven napolnjenosti baterije
Frekvenca prenosa	868,42 MHz
Domet v običajnih zgradbah	Do 30 m
Moč prenosa	Maks. 1 mW
Razred IP	21
Dimenzije (mm)	75 x 75 x 24

Radio Equipment Directive**POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI**

Danfoss A/S, potrjuje, da je tip radijske opreme DEVllink™ RS skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: 22.5.2014 L 153/104 Uradni list Evropske unije
SL: **devi.danfoss.com**



Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark

Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: info@DEVI.com
Web: www.DEVI.com

Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih in drugi dokumentaciji. Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez predhodnega opozorila. Ta pravica se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih karakteristik izdelka. Vse prodajne znamke v tem gradivu so last njihovih podjetij. Danfoss in logotip Danfoss sta prodajni znamki Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.

