

DEVIsafe™ 20T, 400V

DEVIsafe™ 20T je visoko zmogljiv in široko uporaben kabel za električno ogrevanje, ki ustreza M2 zahtevam strogega standarda IEC 60800:2009.



Zaradi okroglega preseka se ga lahko brez težav uporabi pri zunanjih aplikacijah taljenja snega in ledu - streha, žlebovi ali tla.

DEVIsafe™ je dvožilni kabel s 100% ozemljitvenim oplaščenjem ter vzdržljivo črno zunanjo PVC plastjo za zaščito pred UV-žarki. Izdelava iz visokokakovostnih materialov in robustna konstrukcija omogočata, da za vse kable DEVIsafe™ velja edinstvena 20-letna garancija im. DEVIwarranty™.

Prednosti:

- Enostavna vgradnja
- Raznovrstna uporaba
- Varnost in robustnost
- UV-zaščita
- Dolga življenjska doba
- 20-letna garancija im. DEVIwarranty™

Ustreznost s standardi:

- DEVIsafe™ ustreza zahtevam standarda IEC60800:2009
- Potrditev ustreznosti neodvisne organizacije SEMKO



Opis	Vrednost
Delovna napetost	400 V
Konstrukcija	Okrogla, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel
Moč	20 W/m
Maks. temperatura prostora	65 °C
Premer kabla	Ø 6,9 mm
Deformacijska moč	1500 N
Natezna moč	500 N
Izolacija vodnika	PEX
Zunanji plašč	PVC z UV-zaščito
Ozemljitev	100-odstotna pokritost; alu-folija; 0,5 mm ² pocinkana bakrena pletenica
Priključni kabel	2,5 m DTWC, ozemljen
Min. temperatura za montažo	-5 °C
Min. radij upogibanja	6x premer kabla (Ø)

Opis

Koda artikla	Moč pri 400 V~	Dolžina kabla	Upornost	Priključni kabel	EAN koda
140F1289	425 W	21 m	374,8 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224250
140F1290	585 W	29 m	273,3 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224267
140F1291	875 W	44 m	183,1 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224274
140F1292	1165 W	58 m	137,7 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224281
140F1293	1450 W	73 m	110,2 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224298
140F1294	1740 W	87 m	92,1 Ohm	2 x 1,5 mm ²	5703466224304
140F1295	2085 W	104 m	76,7 Ohm	2 x 2,5 mm ²	5703466224311
140F1296	2665 W	133 m	60,1 Ohm	2 x 2,5 mm ²	5703466224328
140F1297	2955 W	148 m	54,2 Ohm	2 x 2,5 mm ²	5703466224335
140F1298	3530 W	176 m	45,3 Ohm	2 x 2,5 mm ²	5703466224342
140F1299	4105 W	205 m	39,0 Ohm	2 x 2,5 mm ²	5703466224359